

サニキュービック 2 クラシック
専用カーボンフィルター
(型番 : **FILTRECUBICSEFA**)
取付説明書

SFA Japan 株式会社


- ① サニキュービック 2クラシックは地下階・ピット等への設置を想定しており、通気管立ち上げが必須となります。

その際、通気管はポンプに接続される水まわり機器のあふれ面より高く上げると共に、外気開放が原則となります。

とはいえ後工事で躯体開口が出来ない等、通気管を外気開放することが難しい現場では当「サニキュービック 2クラシック専用カーボンフィルター」のご利用を推奨いたします。

立ち上げた通気管の先端に当製品をお取付頂く事で、ポンプ内の臭気を軽減することが出来ます。

- ② 「サニキュービック 2クラシック専用カーボンフィルター」は、以下の部品で構成されています。



- A- カーボンフィルター ×2 個
- B- 通気管接続用ゴムジョイント ×1 個
- C- ホースバンド 50-70mm ×1 個
- D- ホースバンド 70-90 mm ×1 個
- E- カーボンフィルターケース下部 ×1 個
- F- カーボンフィルターケース上部 ×1 個

- ③ A- カーボンフィルター×2 個を、E- カーボンフィルターケース下部に挿入します。



- ④ F- カーボンフィルターケース上部を、E- カーボンフィルターケース下部に取り付けます。



- ⑤ カーボンフィルターケースをひっくり返し、B- 通気管接続用ゴムジョイントを D- ホースバンド 70-90mm にて固定します。
通気管接続用ゴムジョイントは、径の大きい方がカーボンフィルターケース側となります。



- ⑥ ポンプ本体側の作業：サニキュービック 2クラシック本体の通気口に、ポンプ同梱品の通気管接続用のゴムジョイントを取り付けます。
固定は、ポンプ同梱のホースバンド 40-60mm にて行ってください。



- ⑦ ポンプ本体に通気管を立ち上げます（管径は VU
または VP40mm）。
通気管の固定は、ポンプ同梱のホースバンド 40-
60mm で行ってください。





⑧ 通気管先端にカーボンフィルターケースを取り付けます。

C- ホースバンド 50-70mm にて固定し、取り付け作業は完了となります。